

Equipamento de Estética Re-Light



O Re-Light é um equipamento de luz pulsada, eficaz para um largo espectro de aplicações, que alia a confiabilidade do desempenho, a facilidade de operação e segurança adequada, com a grande vantagem de ser portátil.

Quero **ALUGAR** este equipamento

Quero **COMPRAR** este equipamento

Descrição do equipamento de estética Re-Light

O Re-Light é um equipamento de luz pulsada, eficaz para um largo espectro de aplicações, que alia a confiabilidade do desempenho, a facilidade de operação e segurança adequada, com a grande vantagem de ser portátil.

O que o equipamento de estética Re-Light oferece?

- Luz pulsada + radio frequência policromática;
- Não coerente - a energia é emitida em todas as direções;
- Não colimada – as ondas não são paralelas;
- Utilizam uma luz intensa de flashlamp controlada por computador;
- Ponteira e filtro de cristal resfriados (-1°C);
- Filtro de cristal removível, possibilitando múltiplos tratamentos;
- 2 filtros de cristal + 3 filtros opcionais;
- 3 Softwares para tratamentos de rejuvenescimento, lesões vasculares de face e epilação (com livre acesso a manipulação de parâmetros)

Características do equipamento de estética Re-Light

São fontes de luz policromáticas de alta intensidade. Espectro amplo de comprimento de onda - faixa de 400 nm a 1.200 nm. A seleção do comprimento de onda é feita por meio de filtros, que são colocados na frente da lâmpada. Ponteira resfriada, aproximadamente 1°C (Negativo), promovendo um tratamento confortável. A LIP serve para melhorar o aspecto geral da pele.

Principais indicações

- Epilação;
- Lesões Vasculares;
- Remoção de lesões pigmentadas benignas;
- Rejuvenescimento facial;
- Acnes;
- Rosáceas;
- Celulites;
- Estrias;
- Olheiras.

Contra-indicações

- Gravidez;
- pele bronzeada pelo sol ou bronzeamento artificial;
- diabetes;
- uso de anticoagulantes;
- histórico de coagulopatias hemorrágicas;
- lesões malignas.

Especificações Técnicas

Wavelength:

- 430 - 1.200 nm;
- 485 - 1.200 nm;
- 530 - 1.200 nm;
- 560 - 1.200 nm;
- 640 - 1.200 nm.

Energy Density: 2-50 J/cm²

- Pulse N°: 2-20;
- First Pulse Width: 0,1-50 ms;
- First Pulse Interval: 0,1-99 ms;
- Facular Size: 8 x 40 mm².

3 Softwares para tratamentos de rejuvenescimento, vasos e epilação (com livre acesso a manipulação de parâmetros)

Ponteira com cristal resfriado a -1°c.a

Se interessou por este equipamento?

Quero ALUGAR este equipamento

Quero COMPRAR este equipamento

Veja também

Equipamento de estética Ultra Cavity
LEIA A DESCRIÇÃO COMPLETA

Fale Conosco

Renewed Beauty Locação de Equipamentos para Medicina Estética

- **Telefone:** (16) 9601-0242 / 9992-9794
- **Email:** contato@renewedbeauty.com.br